

nedis

Datenblatt | Industrie Heizlüfter

1500 / 3000 W | Verstellbares Thermostat | 2 Wärmeeinstellungen | integrierte Griffe | Gelb

Marke: Nedis | Artikelnummer: HTIF30FYW | Product EAN number: 5412810317011

Produkteigenschaften

Anzahl der Heizbetriebsarten	2 Wärme Modes
Anzahl der Wärmeeinstellungen	2 Wärmeeinstellungen
Art des Heizgerätes	Heizlüfter
automatisch drehbar	Nein
Breite	300 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Farbe	Gelb
geeignet für Badezimmer	Nein
geeignet für Platz bis zu	30 m²
Gewicht	2650 g
Heizelement	Keramik
Höhe	260 mm
integrierte Griffe	Ja
kipubar	Ja
Kontrollleuchte	Ja
Leistung	1500 / 3000 W
Material	Metall
Maximaler Energieverbrauch	3000 W
Netzkabellänge	1.50 m
Netzstecker	Typ F (CEE 7/7)
Nur-Belüftungsmodus	Ja
Stolperschutz	Nein
Stromquellentyp	Netzstromversorgung
Tiefe	210 mm
Timer	Nein
Überhitzungsschutz	Ja
Verstellbares Thermostat	Ja

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	HTIF30FYW
EAN single product:	5412810317011
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810371235
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Industriedesign-Heizlüfter
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
4	450 mm	340 mm	560 mm	11830 g

