



## Combi-Line CL 460 E

NIVEAU DE SECURITE S2 NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30 • Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe • Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S • Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu • Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450 • Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier • Matière de protection anti-feu selon DIN 4102 • Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage • Corps à double paroi • Charnières intérieures invisibles • Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm • Rail de verrouillage continu du côté charnières • Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur • Matériel de fixation fourni • Corps et porte noir fumé • Équipé de série d'une étagère Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité : • Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450 • Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier Nouveauté technique Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement SecuTronic La nouvelle électronique à affichage graphique • Certifié ECB·S d'après EN classe A • Serrure électronique programmable • 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable • 1.000.000 codes possibles Version E « SecuTronic » Serrure électronique programmable • Certifiée ECB·S d'après classe A • 1.000.000 codes possibles • 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable • 4 piles Mignon LR 06 AA incluses • CL 410 – 440: Les armatures de serrure dépassent de 13 mm CL 460 : Les armatures de serrure dépassent de 11 mm

ExternalKey: 4003482412503

## Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 460 E
Mat.Nr. SAP	41250
Hauptmaterial	Acier
Inkl. Befestigungsmaterial	non

## Maße + Gewichte

---

**Produkt Außenhöhe** 820,00 mm

---

**Produkt Außenbreite** 495,00 mm

---

**Produkt Außentiefe** 445,00 mm

---

**Innenhöhe mm** 694,00 mm

---

**Innenbreite mm** 380,00 mm

---

**Innentiefe mm** 297,00 mm

---

**Produkt Nettogewicht** 110,000 kg

---

**Türöffnung HxB in mm** 694\*324

---

**Wandstärke re.** 57,80 mm

---

**Wandstärke li.** 57,80 mm

---

**Wandstärke oben** 60,00 mm

---

**Wandstärke unten** 60,00 mm

---

**Wandstärke hinten** 65,00 mm

---

**Türhöhe** 324,00 mm

---

**Türbreite** 694,00 mm

---

**Türstärke** 76,00 mm

---

## Produkteigenschaften

<b>Verschlussystem</b>	Serrure électronique
<b>Anzahl möglicher Nutzer</b>	1 code d'administrateur + 1 code d'utilisateur
<b>Historienfunktion</b>	500 opérations
<b>Zeitfunktionen</b>	Nein
<b>Notschloss</b>	non
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	Niveau de Sécurité S2 DIN EN 14550 Niveau de Sécurité B VDMA 24992
<b>Feuerschutz</b>	LFS 30 P - 30 min. pour papier
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	aucun
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Stockage non autorisé
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	20.000 €
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	2.500 €
<b>Anzahl Fachböden</b>	1,00 Stk
<b>Ordertiefe</b>	non

## Varianten

Artikel-Nr.	Artikelkurztext
Combi-Line CL 410 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 K
Combi-Line CL 460 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 E