



Ranger N 5 S

• Sécurité certifiée et surveillée par ECB-S • Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1 • Corps à triple paroi • Porte à double paroi • Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs avec un diamètre de 25 mm • Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière • Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, central avec matériel de fixation, • Atout de sécurité : la porte est dotée d'un double système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué • Support pour goupillon et compartiment dans la porte • Capacité volumétrique : Jusqu'à 5 armes longues avec munition Version S « SecuSafe » Serrure de sécurité blindée à double panneton SecuSafe • Certifié par VdS, classe 1 • Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe A • 9 gorges • 1.000.000 fermetures différentes • L'armature de serrure ne dépasse pas • 2 clés incluses

ExternalKey: 4003482394908

Grunddaten

| | |
|----------------------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Ranger N 5 S |
| Mat.Nr. SAP | 39490 |
| Hauptmaterial | Acier |
| Inkl. Befestigungsmaterial | non |

Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 1.304,00 mm

Produkt Außenbreite 372,00 mm

Produkt Außentiefe 368,00 mm

Innenhöhe mm 1.250,00 mm

Innenbreite mm 294,00 mm

Innentiefe mm 263,00 mm

Produkt Nettogewicht 105,000 kg

Türöffnung HxB in mm 1224 x 235

Wandstärke re. 27,00 mm

Wandstärke li. 50,00 mm

Wandstärke oben 27,00 mm

Wandstärke unten 27,00 mm

Wandstärke hinten 32,00 mm

Türhöhe 1.240,00 mm

Türbreite 320,00 mm

Türstärke 57,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem Serrure à clé

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl möglicher Nutzer | Nombre de clés |
| Anzahl max. Schliessungen | 1000000 |
| Historienfunktion | Non |
| Zeitfunktionen | Nein |
| Notschloss | non |
| Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad | Niveau de Résistance 0 ECB-S |
| Feuerschutz | Ø - sans |
| Anz. max. zugel. Waffen | Illimité Long 5 courte/ arme de poing |
| Lagerung Betäubungsmittel | Sous-unités hospitalières (services ou similaires), cabinets médicaux, maisons de retraite, centre de soins |
| max. Versicherungssumme privat | 40.000 € |
| max. Versicherungssumme gewerb. | 10.000 € |
| Anzahl Fachböden | 0,00 Stk |
| Ordnertiefe | non |

Varianten

| Artikel-Nr. | Artikelkurztext |
|--------------|------------------------------|
| Ranger N 7 S | Armoire à fusil Ranger N 7 S |
| Ranger N 7 E | Armoire à fusil Ranger N 7 E |
| Ranger N 5 S | Armoire à fusil Ranger N 5 S |
| Ranger N 5 E | Armoire à fusil Ranger N 5 E |