

## Ranger N 7 S



• Sécurité certifiée et surveillée par ECB-S • Protection contre l'effraction certifiée selon EN 1143-1 • Corps à triple paroi • Porte à double paroi • Verrouillage sur 3 côtés par des pènes ronds et massifs avec un diamètre de 25 mm • Rail de verrouillage soudé continu sur le côté charnière • Préparé de série pour l'ancrage à la paroi arrière, central avec matériel de fixation, • Atout de sécurité : la porte est dotée d'un double système de verrouillage d'urgence additionnel qui ne peut être débloqué • Support pour goupillon et compartiment dans la porte • Capacité volumétrique : Jusqu'à 7 armes longues avec munition Version S « SecuSafe » Serrure de sécurité blindée à double panneton SecuSafe • Certifié par VdS, classe 1 • Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe A • 9 gorges • 1.000.000 fermetures différentes • L'armature de serrure ne dépasse pas • 2 clés incluses

ExternalKey: 4003482395103

## Grunddaten

Artikel-Nr.	Ranger N 7 S
Mat.Nr. SAP	39510
Hauptmaterial	Acier
Inkl. Befestigungsmaterial	non

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	1.304,00 mm
Produkt Außenbreite	472,00 mm
Produkt Außentiefe	368,00 mm

Innenhöhe mm 1.250,00 mm

---

Innenbreite mm 394,00 mm

---

Innentiefe mm 263,00 mm

---

Produkt Nettogewicht 121,000 kg

---

Türöffnung HxB in mm 1224 x 335

---

Wandstärke re. 27,00 mm

---

Wandstärke li. 50,00 mm

---

Wandstärke oben 27,00 mm

---

Wandstärke unten 27,00 mm

---

Wandstärke hinten 32,00 mm

---

Türhöhe 1.240,00 mm

---

Türbreite 420,00 mm

---

Türstärke 57,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

Verschlussystem Serrure à clé

---

Anzahl möglicher Nutzer Nombre de clés

---

Anzahl max. Schliessungen 1000000

---

Historienfunktion Non

---

<b>Zeitfunktionen</b>	Nein
<b>Notschloss</b>	non
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	Niveau de Résistance 0 ECB-S
<b>Feuerschutz</b>	Ø - sans
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	Illimité Long 5 courte/ arme de poing
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Sous-unités hospitalières (services ou similaires), cabinets médicaux, maisons de retraite, centre de soins
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	40.000 €
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	10.000 €
<b>Anzahl Fachböden</b>	0,00 Stk
<b>Ordnertiefe</b>	non

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
Ranger N 7 S	Armoire à fusil Ranger N 7 S
Ranger N 7 E	Armoire à fusil Ranger N 7 E
Ranger N 5 S	Armoire à fusil Ranger N 5 S
Ranger N 5 E	Armoire à fusil Ranger N 5 E