

Wi-Fi | Kaltweiss | 240 LED's | 5.00 m | Android™ / IOS

Marke: Nedis | Artikelnummer: WIFILXC03W250 | Product EAN number: 54 128 104 049 19

Produkteigenschaften

Anzahl der LED's	240 LED's
Anzahl LED's per Meter	10
App erhältlich für	Android™
	IOS
Art des dekorativen Lichts	Eiszapfen
Eingangsspannung	100 - 240 V AC
Energieklasse	G
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	2.7 kWh
Farbtemperatur	6500 K
IP-Schutzart	IP65
Kabelfarbe	Schwarz
Kabellänge	5.00 m
Kabellänge des Netzteiles	3 m
Kompatibel mit	Nedis® SmartLife
LED Module	5050
Lichtfarbe	Kaltweiss
maximale Antennenreichweite	0.5 dBi
Maximale Sendeleistung	16 dBm
Maximaler Energieverbrauch	2.32 W
Nennlebensdauer der Leuchte	10000 h
Nennlichtstrom	158 lm
Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/17)
Schneidbar	Nein
Sendefrequenzbereich	412 - 2472 MHz
verlängerbarer Lichtstreifen	Ja
Wireless-Technologie	Wi-Fi

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	WIFILXC03W250
EAN single product:	54 128 104 049 19
EAN Inner carton:	54 128 104 082 07
EAN Outer carton:	54 128 104 082 14
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Dekorative Lichterkette
	Outdoor-Netzteil (EU)

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
20	445.00 mm	395.00 mm	450.00 mm	14200.00 g

