

Wi-Fi | RGB | 180 LED's | 3 m | Android™ / IOS

Marke: Nedis | Artikelnummer: WIFILXC01C180 | Product EAN number: 5412810404414

Produkteigenschaften

Anzahl der LED's	180 LED's
Anzahl LED's per Meter	9
App erhältlich für	Android™
	IOS
Art des dekorativen Lichts	Vorhang
Eingangsspannung	100 - 240 V AC
Energieklasse	G
Energieverbrauch pro 1000 Stunden	5.9 kWh
IP-Schutzart	IP65
Kabelfarbe	Schwarz
Kabellänge	3 m
Kabellänge des Netzteiles	3 m
Kompatibel mit	Nedis® SmartLife
LED Module	5050
Lichtfarbe	RGB
maximale Antennenreichweite	0.5 dBi
Maximale Sendeleistung	16 dBm
Maximaler Energieverbrauch	5.82 W
Nennlebensdauer der Leuchte	10000 h
Nennlichtstrom	109 lm
Netzstecker	Euro / Typ-C (CEE 7/17)
Schneidbar	Nein
Sendefrequenzbereich	412 - 2472 MHz
verlängerbarer Lichtstreifen	Nein
Wireless-Technologie	Wi-Fi

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	WIFILXC01C180
EAN single product:	5412810404414
EAN Inner carton:	5412810408184
EAN Outer carton:	5412810408191
Verpackung	Giftbox
Verpackungsinhalt	Dekorationsleuchten
	Netzteil für den Außenbereich (EU)

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
10	220.00 mm	375.00 mm	415.00 mm	6540.00 g
20	445.00 mm	400.00 mm	455.00 mm	14000.00 g

