

Außenleuchte ohne Sensor

L 30

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 068882

Art.-Nr. 068882



outdoor light

Max. 60 W

max. 60 W E27



shock proof IK07



IP44



plastic free
packaging



energy saving



Light source
replaceable by end
user

3 years

manufacturer's
warranty
[steinell.de/garantie3y](https://www.steinell.de/garantie3y)



CE

Funktionsbeschreibung

Moderne, anthrazitfarbene Außenleuchte L 30 für eine attraktive Ambientebeleuchtung rund ums Haus. Vorgesehen für E27-Leuchtmittel, Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	108 x 122 x 261 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841068882
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Wand

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung (W)	> 50 W
Sockel	E27
Vernetzung	Nein

Außenleuchte ohne Sensor

L 30

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 068882

Art.-Nr. 068882



Maßzeichnung

