

# Sitzheizung „Carbon“

IWH Nr. 019900 / 4045914199002



## **Gebrauchsanweisung**

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig. Beachten Sie die Anforderungen zur sicheren Bedienung, sowie die Warn- und Sicherheitshinweise. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den ihm zugeordneten Zweck. Ein Nichtbefolgen dieses Hinweises kann zu Sach- bzw. Personenschäden und zu einem Verfall der Garantie führen. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung während der Lebensdauer des Produktes auf und geben Sie diese an andere Nutzer oder nachfolgende Besitzer des Produktes weiter.

- Kurze Aufheizzeit durch Erstausrüstertechnik (Carbonheizmatte)
- Großflächiger Heizbereich
- Getrennt regelbare Heizleistung der Sitz- und Rückenfläche
- Zwei Heizstufen durch verschiedenfarbige LED auch im Dunkeln unterscheidbar
- Seitenairbag geeignet durch spezielles Befestigungssystem
- Hochwertige, breite Befestigungsbänder für optimalen Sitz
- Angenehmes Mesh-Material
- 12 V Anschluss passend für Bordsteckdosen und Zigarettenanzünderbuchsen
- Wohltuend durch beheizte Rücken- und Sitzfläche
- Passend für alle gängigen Autositze.

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Die Sitzheizung ist zum temporären Wärmen von Personen konzipiert und darf nur zu diesem Zweck in Fahrzeugen benutzt werden.

## **Sicherheitshinweise**

- Nur über 12V (PKW) Anschluss benutzen
- Sitzheizung nicht falten oder knicken
- Sitzheizung nicht punktuell belasten
- Bei Verlassen des Fahrzeugs den Stecker ziehen
- Keine Nadeln hineinstecken
- Nie unbeaufsichtigt benutzen
- Nicht nass gebrauchen
- Nicht waschen oder chemisch reinigen
- Maximale Heizdauer 1 Stunde nicht überschreiten
- Nicht bei Hilflosen, Kleinkindern und Hitze empfindlichen Personen verwenden.
- Die Sitzauflage ist bei jedem Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug auf korrekte Befestigung und Position zu prüfen. Sollte die Sitzauflage verschoben sein, bitte neu positionieren
- Nicht für Sportsitze und Sitze mit integrierten Kopfstützen geeignet.

## **Technische Daten**

Eingangsspannung: 12 V DC

Leistungsaufnahme: 26 W (Low level), 40 W (High level)

Temperaturmanagement: Thermostat im Gerät integriert

Heiztechnik: Carbon Heizelement

Länge des Anschlusskabels: Ca. 158 cm inkl. 12 V-Stecker

Zwei Heizstufen Stufen für Sitzfläche und Rückenleiste:

Low“ mit gelber LED gekennzeichnet (erreicht nach 5 min. ca. 34 C°)

High“ mit roter LED gekennzeichnet (erreicht nach 5 min. ca. 38 C°)



## **Fehlerbeseitigung**

Kontrollleuchte des 12 V-Steckers leuchtet nicht = Keine Stromversorgung, Zündung ggf. einschalten

Sicherung im 12 V-Stecker ausgelöt = Sicherung ersetzen

## **Pflege und Reinigung**

Wenn notwendig, reinigen Sie die Sitzauflage mit einem leicht feuchten Tuch oder Schwamm. Trocknen Sie die gereinigten Stellen mit einem Handtuch oder anderen geeigneten Tüchern ab. Benutzen Sie die Heizfunktion nicht, solange die Sitzauflage nicht durch und durch trocken ist. Verwenden Sie lediglich Seifenwasser. Keine scharfen oder ätzenden, sowie keine chemischen Reinigungsmittel benutzen.

## **Entsorgungshinweise**

Die Verpackung ist zu 100 % recyclebar, wieder verwertbar. Geben Sie die Verpackung in den jeweils entsprechenden Hausmüll.



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler! Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen! Geräten abgegeben werden muss. Leisten auch Sie einen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und schützen! Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



IWH Vertriebs GmbH  
Im Täle 15  
75031 Eppingen / Germany  
Email: [info@iwh-vertrieb.de](mailto:info@iwh-vertrieb.de)