



LED-Unterbauleuchten Padi Sensor



Artikelnummer: **27700041**

Artikelnummer:	27700041
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	80 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	3 V
Leistungsaufnahme:	0,9 W
Energieverbrauch:	1 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	180x60x17 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412663795

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante 27700041	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 180 mm	
Barcode 4018412663795	Gewichteter Verbrauch 1 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Breite 60 mm	
Verpackungseinheit	Lebensdauer Nominalwert 30000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Höhe 17 mm	
Hersteller Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert 0,9 W	Lichtausbeute Nominalwert 89 lm/W	Gewicht 108,00 g	
Zolltarifnummer 94054231900	Nom. Stromstärke 60 mA	Lichtfarbe warmwhite	Produktdaten	
Verpackung	Spannung Nominalwert 3 V	Lichtstrom Nominalwert 80 lm	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte	
Blister/Barcode 1 4018412663795	Batteriedetails	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht	
Blister/Inhalt (Stück) 1	Enthaltene Anzahl 1		Marke Müller-Licht	
Blister/Gewicht 53,00 g	Enthaltener Typ Fest verbaut		CE Kennzeichnung ja	
Blister/Abmessungen L=40 B=150 H=240 mm	Typengruppe Sekundär		Garantieprodukt nein	
Innerbox/Barcode 1 4018412670847	Sensordaten		Lieferumfang Padi Sensor, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Micro USB-Kabel 15cm	
Innerbox/Inhalt (Stück) 5	Entfernung 5cm			
Innerbox/Abmessungen L=265 B=190 H=173 mm		<th>Leuchtdaten</th>	Leuchtdaten	
Transportkarton/Barcode 1 4018412670854		IP-Schutzart 20		
Transportkarton/Inhalt (Stück) 30		Memoryfunktion Nein		
Transportkarton/Gewicht 786,00 g		Schutzklasse III		
Transportkarton/Abmessungen L=580 B=580 H=364 mm				
Umwelteigenschaften				
Triman-Kennzeichen 				
WEEE-Produkt 				
			Recycling	