



Artikelnummer: **20100331**


LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 85

Artikelnummer:	20100331
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	13 W
Energieverbrauch:	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	840x28x36 mm
Socket:	
Barcode:	4018412344342

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 85 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 85 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100331C	nein	< 6	840 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412344342	> 0,54	0,374	28 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: F	0,374	36 mm
Zolltarifnummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
94051040900	13 kWh/1000h	4000 K	237,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1	25000 h	≥15	Austausch stromlos
4018412344342	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	13 W	≥80	Belüftung erforderlich
1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Colorbox/Gewicht	105 mA	86 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
105,00 g	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Colorbox/Abmessungen	220-240 V	neutralwhite	Inverkehrbringer
L=75 B=33 H=880 mm	Frequenz Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1	50 Hz	1320 lm	Marke
4004894344352	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	1,00		Garantieprodukt
Innerbox/Gewicht			nein
100,00 g			
Innerbox/Abmessungen			
L=895 B=85 H=75 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4004894344369			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
20			
Transportkarton/Gewicht			
800,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=910 B=455 H=169 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
Recycling			
		Leuchtdaten	
		Enthält verbaute LED	ja
		IP-Schutzart	20
		Kabelende	Euro-Flachstecker
		Kabellänge	180 mm
		Kabelmantel	Kunststoff weiss
		Schutzklasse	II