

LED-Unterbauleuchten Linex Switch Tone 120


Artikelnummer:	20100332
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Energieverbrauch:	18 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1140x28x36 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412344359

Artikelnummer: **20100332**

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Linex Switch Tone 120 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Durch einfaches Ein- und Ausschalten des Schalters können Sie die Lichtfarbe in 3 Stufen verändern. Während superwarmweißes Licht eine besonders behagliche Atmosphäre schafft, sorgt neutralweißes Licht für optimale Helligkeit. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe speichert. Die Linex Switch Tone ist per Verbindungskabel- oder adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Darüber hinaus ist sie schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 120 cm.

- In 3 Stufen per Schalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2200 K / 3000 K / 4000 K, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Einfache und schnelle Anbringung, koppelbar, aufrecht oder flach montierbar
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100332C	nein	< 6	1140 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412344359	> 0,54	0,374	28 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	0,374	36 mm
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	Gewicht
Zolltarifnummer	enthaltene Lichtquelle	4000 K	313,00 g
94051040900	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Verpackung	18 kWh/1000h	≥15	Austausch stromlos
Colorbox/Barcode 1	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
4018412344359	25000 h	≥80	Belüftung erforderlich
Colorbox/Inhalt (Stück)	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
1	18 W	84 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox/Gewicht	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	nein
150,00 g	145 mA	neutralwhite	Inverkehrbringer
Colorbox/Abmessungen	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
L=77 B=33 H=1177 mm	220-240 V	1900 lm	Garantieprodukt
Innerbox/Barcode 1	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	nein
4004894344376	50 Hz		
Innerbox/Inhalt (Stück)	Verschiebungsfaktor (cos φ)		
2	1,00		
Innerbox/Gewicht		Leuchtendaten	
122,00 g		Enthält verbaute LED	
Innerbox/Abmessungen		ja	
L=1190 B=85 H=73 mm		IP-Schutzart	
Transportkarton/Barcode 1		20	
4004894344383		Kabelende	
Transportkarton/Inhalt (Stück)		Euro-Flachstecker	
20		Kabellänge	
Transportkarton/Gewicht		180 mm	
1000,00 g		Kabelmantel	
Transportkarton/Abmessungen		Kunststoff weiss	
L=1205 B=458 H=170 mm		Schutzklasse	
Umwelteigenschaften		II	
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
			Recycling