

LED-Unterbauleuchten Arax 100 dico





Artikelnummer: **20300397**

Artikelnummer:	20300397
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	988x32x40 mm
Socket:	
Barcode:	4004894533305

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Arax 100 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte hat eine Länge von 100 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20300397C	nein	< 6	988 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894533305	> 0,50	0,370	32 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: F	0,370	40 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	316,00 g
Zolltarifnummer	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
94051098900	11 kWh/1000h	≥15	Austausch stromlos
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Barcode 1	25000 h	≥80	Belüftung erforderlich
4004894533305	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	11 W	100 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	-10 °C
Colorbox/Gewicht	95 mA	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur
102,00 g	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	45 °C
Colorbox/Abmessungen	220-240 V	1200 lm	Modell (Technisch)
L=51 B=37 H=1079 mm	Stromart	Spektrumbild	LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Barcode 1	AC		Nicht in Reflektoren betreiben
4004894853021	Frequenz Nominalwert		nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	50 Hz		Inverkehrbringer
2	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Müller-Licht
Innerbox/Gewicht	0,88		Garantieprodukt
100,00 g			nein
Innerbox/Abmessungen			
L=1086 B=63 H=79 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4004894853038			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
20			
Transportkarton/Gewicht			
900,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=1100 B=329 H=180 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
Recycling			
Leuchtendaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzart	20		
Kabelende	Direktanschluß		
Schutzklasse	II		