




LED-Unterbauleuchten Fida DIM 35



Artikelnummer: **20900275**

Artikelnummer: 20900275
 Lichtfarbe: **warmwhite 3000 K**
 Lichtstrom:
 Abstrahl-/Halbwertswinkel
 Spannung/Stromart: **220-240 V AC 50 Hz**
 Leistungsaufnahme: **6 W**
 Energieverbrauch: **6 kWh/1000h**
 Energieeffizienzklasse:
 Dimmbar mit externem Dimmer: **ja**
 Lebensdauer: **25000 h**
 Abmessungen: **350x66x24 mm**
 Sockel:
 Barcode: **4004894546794**

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20900275B Barcode 4004894546794 Verpackungseinheit Hersteller Müller-Licht Zolltarifnummer 94051140900	Dimmbar mit externem Dimmer ja Elektrischer Leistungsfaktor > 0,62 Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G Gewichteter Verbrauch 6 kWh/1000h Lebensdauer Nominalwert 25000 h Leistungsaufnahme Nominalwert 6 W Nom. Stromstärke 35 mA Spannung Nominalwert 220-240 V Stromart AC Frequenz Nominalwert 50 Hz Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,81	Farbkonsistenz initial < 6 Farbwertanteil X 0,441 Farbwertanteil Y 0,403 Farbtemperatur 3000 K Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15 Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 Lichtausbeute Nominalwert 72 lm/W Lichtfarbe warmwhite Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 430 lm Spitzenlichtstärke 126 cd Spektrumbild 	Länge/Tiefe 350 mm Breite 66 mm Höhe 24 mm Gewicht 377,00 g Produktarten Austausch stromlos nein Belüftung erforderlich nein Minimale Umgebungstemperatur -10 °C Maximale Umgebungstemperatur 45 °C Nicht in Reflektoren betreiben nein Inverkehrbringer Müller-Licht Marke Müller-Licht CE Kennzeichnung ja Garantieprodukt nein
Verpackung Colorbox/Barcode 1 4004894546794 Colorbox/Inhalt (Stück) 1 Colorbox/Gewicht 67,20 g Colorbox/Abmessungen L=377 B=30 H=106 mm Innerbox/Barcode 1 4004894855513 Innerbox/Inhalt (Stück) 6 Innerbox/Gewicht 200,00 g Innerbox/Abmessungen L=377 B=232 H=106 mm Transportkarton/Barcode 1 4004894855520 Transportkarton/Inhalt (Stück) 18 Transportkarton/Gewicht 350,00 g Transportkarton/Abmessungen L=392 B=252 H=339 mm	Umwelteigenschaften Triman-Kennzeichen 	Leuchtdaten Enthält verbaute LED ja IP-Schutzart 20 Kabelart 2x0,75² Kabelende Euro-Flachstecker Kabelmantel Kunststoff weiss Schutzklasse II	WEEE-Produkt  Recycling