

LED-Unterbauleuchten Danza 30






Artikelnummer: **20900279**

Artikelnummer:	20900279
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	329x75x26 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894546831

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Danza 30 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Danza 30 ist per Kabel oder Adapter mit weiteren Leuchten des gleichen Typs verbindbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich, hat eine Länge von 30 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter, einfache und schnelle Anbringung, aufrecht oder flach montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20900279C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 329 mm
Barcode 4004894546831	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,48	Farbwertanteil X 0,375	Breite 75 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,378	Höhe 26 mm
Zolltarifnummer 94051098900	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 406,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥5	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4004894546831	Leistungsaufnahme Nominalwert 5 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 45 mA	Lichtausbeute Nominalwert 70 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 60,40 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Frostung Chemisch
Colorbox/Abmessungen L=372 B=76 H=56 mm	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 480 lm	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Innerbox/Barcode 1 4004894855575	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Inhalt (Stück) 6	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,89		Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Gewicht 218,00 g			Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=362 B=76 H=56 mm			Marke Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1 4004894855582			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			
Transportkarton/Gewicht 500,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=576 B=375 H=187 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
Recycling			