

LED-Unterbauleuchten Risa 45 weiß





Artikelnummer: **20900281**

Artikelnummer:	20900281
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	440x55x27 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894546855

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 45 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 45 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20900281C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 440 mm
Barcode 4004894546855	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,372	Breite 55 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,371	Höhe 27 mm
Zolltarifnummer 94051098900	Gewichteter Verbrauch 7 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 185,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥25	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4004894546855	Leistungsaufnahme Nominalwert 7 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 55 mA	Lichtausbeute Nominalwert 67 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Gewicht 60,40 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Abmessungen L=60 B=46 H=486 mm	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 600 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Innerbox/Barcode 1 4004894855599	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Vernetzte Lichtquelle nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 6	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88		Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Innerbox/Gewicht 202,00 g			Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Abmessungen L=474 B=154 H=140 mm			Nicht in Reflektoren betreiben nein
Transportkarton/Barcode 1 4004894855605			Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			Marke Müller-Licht
Transportkarton/Gewicht 400,00 g			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Abmessungen L=485 B=175 H=435 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			