

## LED-Unterbauleuchten Risa 60 weiß






Artikelnummer: **20900282**

Artikelnummer:	20900282
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>599x55x27 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894546862</b>

Ganz gleich ob Beleuchtung unter einem Sideboard oder als Schrank- und Regalbeleuchtung: Die hochwertige und trotzdem preiswerte LED-Unterbauleuchte Risa 60 sorgt genau dort, wo Licht benötigt wird für die perfekte Beleuchtung. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- LED-Unterbauleuchte, für eine einfache und schnelle Anbringung
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20900282C	nein	< 6	599 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894546862	> 0,50	0,369	55 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
4004894546862	Lichtquelle mit EEK: G	0,380	27 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		4000 K	235,00 g
Zolltarifnummer	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
94051098900	10 kWh/1000h	≥25	Austausch stromlos
<b>Verpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Barcode 1	15000 h	≥80	Belüftung erforderlich
4004894546862	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	10 W	70 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	-10 °C
Colorbox/Gewicht	85 mA	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur
80,40 g	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	45 °C
Colorbox/Abmessungen	220-240 V	950 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
L=61 B=48 H=644 mm	Stromart	Spitzenlichtstärke	nein
Innerbox/Barcode 1	AC	290 cd	Inverkehrbringer
4004894852307	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	50 Hz		Garantieprodukt
6	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	nein
Innerbox/Gewicht			
258,00 g			
Innerbox/Abmessungen			
L=633 B=152 H=133 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4004894852314			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
18			
Transportkarton/Gewicht			
500,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=644 B=173 H=436 mm			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
<a href="#">Recycling</a>			