



LED-Wand- und Deckenleuchten Canea 35



Artikelnummer: **20900289**

Artikelnummer:	20900289
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	350x75x66 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412343833

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20900289C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	350 mm
Barcode	4018412343833			Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,55	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	66 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	360,00 g
Zolltarifnummer	85395100000	Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥10	Produktdaten	
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Barcode 1	4018412343833	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	62 mA	Lichtausbeute Nominalwert	86 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Colorbox/Gewicht	76,20 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Colorbox/Abmessungen	L=400 B=82 H=73 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	950 lm	Garantieprodukt	nein
Innerbox/Barcode 1	4018412654816	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,85	Spektrumbild			
Innerbox/Inhalt (Stück)	6						
Innerbox/Gewicht	258,00 g						
Innerbox/Abmessungen	L=380 B=177 H=277 mm						
Transportkarton/Barcode 1	4004894343836						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	18						
Transportkarton/Gewicht	650,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=559 B=397 H=251 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							