




## LED-Unterbauleuchten Salto 35



Artikelnummer: **20900292**

Artikelnummer: 20900292  
 Lichtfarbe: **warmwhite 3000 K**  
 Lichtstrom:  
 Abstrahl-/Halbwertswinkel  
 Spannung/Stromart: **220-240 V 50 Hz**  
 Leistungsaufnahme: **5 W**  
 Energieverbrauch: **5 kWh/1000h**  
 Energieeffizienzklasse:  
 Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**  
 Lebensdauer: **25000 h**  
 Abmessungen: **324x46 mm**  
 Sockel:  
 Barcode: **4018412674340**

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
<b>Artikelvariante</b> 20900292 <b>Barcode</b> 4018412674340 <b>Verpackungseinheit</b> <b>Hersteller</b> Müller-Licht <b>Zolltarifnummer</b> 94051140900 <b>Verpackung</b> <b>Colorbox/Barcode 1</b> 4018412674340 <b>Colorbox/Inhalt (Stück)</b> 1 <b>Colorbox/Gewicht</b> 2,04 g <b>Colorbox/Abmessungen</b> L=339 B=86 H=36 mm <b>Innerbox/Barcode 1</b> 4018412674357 <b>Innerbox/Inhalt (Stück)</b> 6 <b>Innerbox/Gewicht</b> 190,00 g <b>Innerbox/Abmessungen</b> L=360 B=180 H=120 mm <b>Transportkarton/Barcode 1</b> 4018412674364 <b>Transportkarton/Inhalt (Stück)</b> 18 <b>Transportkarton/Gewicht</b> 405,00 g <b>Transportkarton/Abmessungen</b> L=392 B=368 H=203 mm <b>Umwelteigenschaften</b> Triman-Kennzeichen  WEEE-Produkt  <a href="#">Recycling</a>	<b>Dimmbar mit externem Dimmer</b> nein <b>Elektrischer Leistungsfaktor</b> > 0,54 <b>Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle</b> Lichtquelle mit EEK: G <b>Gewichteter Verbrauch</b> 5 kWh/1000h <b>Lebensdauer Nominalwert</b> 25000 h <b>Leistungsaufnahme Nominalwert</b> 5 W <b>Nom. Stromstärke</b> 40 mA <b>Spannung Nominalwert</b> 220-240 V <b>Frequenz Nominalwert</b> 50 Hz	<b>Farbkonsistenz initial</b> < 6 <b>Farbwertanteil X</b> 0,428 <b>Farbwertanteil Y</b> 0,391 <b>Farbtemperatur</b> 3000 K <b>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</b> ≥80 <b>Lichtausbeute Nominalwert</b> 74 lm/W <b>Lichtfarbe</b> warmwhite <b>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</b> 370 lm <b>Spektrumbild</b>  <b>Leuchtendaten</b> <b>Enthält verbaute LED</b> ja <b>IP-Schutzart</b> 20 <b>Memoryfunktion</b> Nein <b>Schutzklasse</b> II	<b>Länge/Tiefe</b> 324 mm <b>Breite</b> 46 mm <b>Höhe</b> 46 mm <b>Gewicht</b> 285,00 g <b>Produktdaten</b> <b>Inverkehrbringer</b> Müller-Licht <b>Marke</b> Müller-Licht <b>CE Kennzeichnung</b> ja <b>Garantieprodukt</b> nein <b>Lieferumfang</b> Salto 35, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Stromkabel, 1 Verbindungskabel