

LED-Unterbauleuchten Peppa Sensor 90 white





Artikelnummer: **20000049**

Artikelnummer:	20000049
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	820x70x25 mm
Socket:	
Barcode:	4004894533237

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Peppa Sensor 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Zudem ist die Peppa Sensor 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Peppa Sensor 90 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Koppelbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000049	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 820 mm
Barcode Verpackungseinheit 4004894533237	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,428	Breite 70 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,391	Höhe 25 mm
Zolltarifnummer 94051040900	Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 875,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 80	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4004894533237	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 76 mA	Lichtausbeute Nominalwert 70 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 105,00 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe warmwhite	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Colorbox/Abmessungen L=35 B=75 H=860 mm	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 700 lm	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Barcode 1 4004894852543	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,88		Marke Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 185,00 g			CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Abmessungen L=870 B=92 H=87 mm			Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Barcode 1 4004894852550			Lieferumfang Peppa Sensor 90 white, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Direktanschluss, 1 Verbindungskabel 10cm, 1 Stromkabel 1,8m
Transportkarton/Inhalt (Stück) 10			
Transportkarton/Gewicht 900,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=890 B=450 H=120 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
Recycling			