

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 40 white




Artikelnummer: **20000066**

Artikelnummer:	20000066
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7 W
Energieverbrauch:	7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	424x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849345

- Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 40 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 40 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 40 cm.
- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000066D	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 424 mm
Barcode 4004894849345	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,87	Farbwertanteil X 0,380	Breite 53 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,379	Höhe 29 mm
Zolltarifnummer 94051098900	Gewichteter Verbrauch 7 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 439,00 g
Verpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4004894849345	Leistungsaufnahme Nominalwert 7 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 35 mA	Lichtausbeute Nominalwert 66 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 63,00 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Abmessungen L=465 B=59 H=52 mm	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 700 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Barcode 1 4004894852581	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,65		Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Gewicht 62,00 g			Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=474 B=113 H=64 mm			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Barcode 1 4004894852598			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			
Transportkarton/Gewicht 450,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=481 B=349 H=216 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
			Recycling