

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 white




Artikelnummer: **20000068**

Artikelnummer:	20000068
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849369

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000068D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	909 mm
Barcode Verpackungseinheit	4004894849369	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,93	Farbwertanteil X	0,374	Breite	53 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,376	Höhe	29 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	751,00 g
Verpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894849369	Nom. Stromstärke	70 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	122,00 g	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	L=950 B=58 H=51 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1500 lm	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894852628	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,60	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	2					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Gewicht	109,00 g					Garantieprodukt	nein
Innerbox/Abmessungen	L=960 B=102 H=61 mm						
Transportkarton/Barcode 1	4004894852635						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	18						
Transportkarton/Gewicht	700,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=964 B=350 H=213 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							