

## LED-Unterbauleuchten Conero DIM 40 titan






Artikelnummer: **20000069**

Artikelnummer:	20000069
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>7 W</b>
Energieverbrauch:	<b>7 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>424x53x29 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894849376</b>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 40 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 40 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 40 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20000069C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 424 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4004894849376	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,76	Farbwertanteil X: 0,380	Breite: 53 mm
Hersteller: Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y: 0,379	Höhe: 29 mm
Zolltarifnummer: 94051098900	Gewichteter Verbrauch: 7 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 429,00 g
<b>Verpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥15	<b>Produktdaten</b>
Colorbox/Barcode 1: 4004894849376	Leistungsaufnahme Nominalwert: 7 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Austausch stromlos: nein
Colorbox/Inhalt (Stück): 1	Nom. Stromstärke: 40 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 66 lm/W	Belüftung erforderlich: nein
Colorbox/Gewicht: 51,00 g	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Colorbox/Abmessungen: L=466 B=56 H=50 mm	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 460 lm	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Innerbox/Barcode 1: 4004894852642	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Spitzenlichtstärke: 180 cd	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück): 2	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,72	Spektrumbild: 	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Innerbox/Gewicht: 50,00 g			Inverkehrbringer: Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen: L=476 B=110 H=65 mm			Garantieprodukt: nein
Transportkarton/Barcode 1: 4004894852659			
Transportkarton/Inhalt (Stück): 18			
Transportkarton/Gewicht: 450,00 g			
Transportkarton/Abmessungen: L=490 B=344 H=215 mm			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Triman-Kennzeichen: 			
WEEE-Produkt: 			
<a href="#">Recycling</a>			