

## LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 titan






Artikelnummer:	20000070
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>609x53x29 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894849383</b>

Artikelnummer: **20000070**

- Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.
- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000070C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 609 mm
Barcode Verpackungseinheit 4004894849383	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,376	Breite 53 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,376	Höhe 29 mm
Zolltarifnummer 94051098900	Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 566,00 g
<b>Verpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	<b>Produktdaten</b>
Colorbox/Barcode 1 4004894849383	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Nom. Stromstärke 50 mA	Lichtausbeute Nominalwert 70 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Gewicht 91,00 g	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Frostung Chemisch
Colorbox/Abmessungen L=650 B=115 H=63 mm	Stromart AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 700 lm	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Innerbox/Barcode 1 4004894852666	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Spektrumbild 	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88		Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Gewicht 50,00 g			Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen L=660 B=115 H=63 mm			Garantieprodukt nein
Transportkarton/Barcode 1 4004894852673			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 18			
Transportkarton/Gewicht 6,20 g			
Transportkarton/Abmessungen L=668 B=350 H=215 mm			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
			<a href="#">Recycling</a>