

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 titan




Artikelnummer: **20000071**

Artikelnummer:	20000071
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849390

- Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.
- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000071C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	909 mm
Barcode Verpackungseinheit	4004894849390	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,93	Farbwertanteil X	0,374	Breite	53 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,370	Höhe	29 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	750,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894849390	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	70 mA	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	129,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	L=950 B=59 H=52 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1050 lm	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894852680	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	475 cd	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,60	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Gewicht	106,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen	L=961 B=113 H=64 mm					Garantieprodukt	nein
Transportkarton/Barcode 1	4004894852697						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	18						
Transportkarton/Gewicht	750,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=974 B=353 H=215 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							