

LED-Unterbauleuchten Melo Plug 70 dico white





Artikelnummer: **20000085**

Artikelnummer:	20000085
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	762x80x85 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894853212

Die Melo Plug 70 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Melo Plug 70 dico verfügt über zwei Steckdosen, so dass Sie ganz bequem externe Geräte anschließen können. Darüberhinaus können Sie mit den fünf mitgelieferten Haken, Küchenutensilien an der Leuchte aufhängen. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Direktanschluss, EIN/AUS-Schalter und praktischer Steckdose
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Integrierte Steckdose zum Anschließen von externen Geräten.
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000085C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	762 mm
Barcode	4004894853212	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52	Farbwertanteil X	0,380	Breite	80 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	85 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1108,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894853212	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Lichtausbeute Nominalwert	87 lm/W	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	126 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	177,40 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1670 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	L=91 B=85 H=815 mm	Stromart	AC	Spektrumbild		Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894853229	Frequenz Nominalwert	50 Hz			Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,87			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Gewicht	162,00 g					Marke	Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen	L=827 B=180 H=100 mm					Garantieprodukt	nein
Transportkarton/Barcode 1	4004894853236						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12						
Transportkarton/Gewicht	1152,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=844 B=555 H=231 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							