



Artikelnummer: **20000090**




## LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 dico white

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 20000090                   |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                            |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                            |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50 Hz</b>  |
| Leistungsaufnahme:           | <b>15 W</b>                |
| Energieverbrauch:            | <b>15 kWh/1000h</b>        |
| Energieeffizienzklasse:      |                            |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 | <b>25000 h</b>             |
| Abmessungen:                 | <b>906x53x29 mm</b>        |
| Sockel:                      |                            |
| Barcode:                     | <b>4018412335203</b>       |

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem verfügt die Conero DIM 90 dico über einen Direktanschluss, so dass das Kabel nicht sichtbar ist. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Direkter Stromanschluss, ohne sichtbares Kabel
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

## DATENBLATT

| Artikel  | Elektrische Daten                   | Lichttechnische Daten   | Produktmaße + Gewicht               |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Artikelvariante 20000090D  | Dimmbar mit externem Dimmer nein    | Farbkonsistenz initial < 6  | Länge/Tiefe 906 mm                  |
| Barcode 4018412335203  | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,97 | Farbwertanteil X 0,374  | Breite 53 mm                        |
| Verpackungseinheit 4018412335203   | Gewichteter Verbrauch 15 kWh/1000h  | Farbwertanteil Y 0,376  | Höhe 29 mm                          |
| Hersteller Müller-Licht  | Lebensdauer Nominalwert 25000 h     | Farbtemperatur 4000 K   | Gewicht 588,00 g                    |
| Zolltarifnummer 94051098900  | Leistungsaufnahme Nominalwert 15 W  | Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15  | Produktdaten                        |
| Colorbox/Barcode 1 4018412335203   | Nom. Stromstärke 67 mA              | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80  | Austausch stromlos nein             |
| Colorbox/Inhalt (Stück) 1  | Spannung Nominalwert 220-240 V      | Lichtausbeute Nominalwert 73 lm/W   | Belüftung erforderlich nein         |
| Colorbox/Gewicht 101,00 g  | Stromart AC                         | Lichtfarbe neutralwhite   | Minimale Umgebungstemperatur -10 °C |
| Colorbox/Abmessungen L=950 B=58 H=36 mm  | Frequenz Nominalwert 50 Hz          | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1500 lm   | Maximale Umgebungstemperatur 45 °C  |
| Innerbox/Barcode 1 4018412341112   | Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,56    | Spitzenlichtstärke 475 cd   | Nicht in Reflektoren betreiben nein |
| Innerbox/Inhalt (Stück) 2  |                                     | Spektrumbild  | Inverkehrbringer Müller-Licht       |
| Innerbox/Gewicht 86,00 g   |                                     |   | Garantieprodukt nein                |
| Innerbox/Abmessungen L=958 B=80 H=61 mm  |                                     |   |                                     |
| Transportkarton/Barcode 1 4018412341129  |                                     |   |                                     |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) 18  |                                     |   |                                     |
| Transportkarton/Gewicht 550,00 g   |                                     |   |                                     |
| Transportkarton/Abmessungen L=966 B=242 H=214 mm   |                                     |   |                                     |
| Umwelteigenschaften  |                                     |   |                                     |
| Triman-Kennzeichen  |                                     |   |                                     |
| WEEE-Produkt        |                                     |   |                                     |
| <a href="#">Recycling</a>  |                                     |   |                                     |