



Artikelnummer: **20000091**



LED-Unterbauleuchten Pira Sensor

Artikelnummer:	20000091
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	200x31x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894853304

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Pira SET Sensor silver sorgt im komfortablen 3er Set für höchsten Lichtkomfort und optimale Lichtverhältnisse in der Küche. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Pira Sensor Leuchte schnell und einfach.

- LED-Unterbauleuchte im 3er Set mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort in der Küche.
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000091B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	200 mm
Barcode	4004894853304	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,54	Farbwertanteil X	0,436	Breite	31 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,403	Höhe	10 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	1020,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	35000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894853304	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	48 mA	Lichtausbeute Nominalwert	45 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	144,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Frostung	Chemisch
Colorbox/Abmessungen	L=146 B=51 H=238 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	360 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894853311	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spektrumbild		Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,91			Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Gewicht	80,00 g	Vorschaltgerät				Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Abmessungen	L=349 B=154 H=112 mm	Typ	EB50075A-1200625AG			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4004894853328					Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)	24					CE Kennzeichnung	ja
Transportkarton/Gewicht	910,00 g					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Abmessungen	L=476 B=473 H=374 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							