

RealPower PB-10000 Power Pack

ultron AG

Powerbank, Nano Charger, Ladekabel Set mit Power Delivery



- 10.000 mAh (36 Wh) Powerbank
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,67 A wieder auf
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 3.000 mA (USB) 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (22.5 W max)
- (USB Type-C) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.200 mA / 12 V 1.670 mA - (20.0 W max.)
- Ladegerät und passendes Kabel mit 20 W

Beschreibung

DE

Mithilfe des Power Pack RealPower PB-10000 – bestehend aus einer 10.000 mAh Powerbank, einem Ladekabel und einem Netzteil – wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Dank Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die Rapid Charge Technologie verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit. Die Powerbank selbst wird über das mitgelieferte Netzteil mit Ladekabel schnell wieder aufgeladen.

GB

With the help of the Power Pack RealPower PB-10000 - consisting of a 10,000 mAh power bank, a charging cable and a power supply unit - not only smartphones and tablets but also any compatible notebook can be supplied with power on the go within a very short time. Thanks to Power Delivery, mobile devices are charged in no time at all. Thanks to the Rapid Charge technology, the powerbank prevents excessive charging and discharging and thus ensures safety. The powerbank itself is quickly recharged via the supplied power supply unit with charging cable.

FR

Le Power Pack RealPower PB-10000 – composé d'une powerbank de 10.000 mAh, d'un câble de charge et d'un bloc d'alimentation – permet d'alimenter non seulement les smartphones et les tablettes, mais aussi tous les ordinateurs portables compatibles en un rien de temps lors de vos déplacements. Grâce à la fonction Power Delivery, les appareils mobiles sont chargés en un clin d'œil. Grâce à la technologie Rapid Charge, la powerbank empêche une charge et une décharge excessives et assure ainsi la sécurité. La powerbank elle-même se recharge rapidement grâce à l'adaptateur secteur fourni avec le câble de chargement.

www.ultron.de

RealPower PB-10000 Power Pack

ultron AG

Powerbank, Nano Charger, Ladekabel Set mit Power Delivery

DE Eigenschaften

- 10.000 mAh (36 Wh) Powerbank
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,67 A wieder auf
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 3.000 mA (USB) 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (22.5 W max)
- (USB Type-C) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.200 mA / 12 V 1.670 mA - (20.0 W max.)
- Ladegerät und passendes Kabel mit 20 W
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit
- TÜV GS geprüfte Sicherheit

FR Propriétés

- Power bank de 10.000 mAh (36 Wh)
- USB Type C PD recharge les ordinateurs portables compatibles avec jusqu'à 12 V / 1,67 A
- Entrée : 5 V 2.100 mA (Micro USB) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Sortie : 5 V 3.000 mA (USB) 5-6,5 V 3.000 mA / 6,5-9 V 2.000 mA / 9-12 V 1.500 mA (22.5 W max.)
- (USB Type-C) 5 V 3.000 mA / 9 V 2.200 mA / 12 V 1.670 mA - (20.0 W max.)
- Chargeur et câble adapté de 20 W

GB Features

- 10,000 mAh (36 Wh) Powerbank
- USB Type-C PD recharges compatible notebooks with up to 12 V / 1.67 A
- Input: 5 V 2,100 mA (Micro USB) 5 V 3,000 mA / 9 V 2,000 mA / 12 V 1,500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 3,000 mA (USB) 5-6.5 V 3,000 mA / 6.5-9 V 2,000 mA / 9-12 V 1,500 mA (22.5 W max)
- (USB Type-C) 5 V 3,000 mA / 9 V 2,200 mA / 12 V 1,670 mA - (20.0 W max.)
- Charger and matching cable with 20 W
- Protection against excessive charging and discharging for your safety
- TÜV GS tested safety

Lieferumfang

- RealPower PB-10000PD +
- USB Type-C Ladekabel
- Nano Ladegerät
- QSG
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 390660

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

EAN-Code: 4040895009227

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Verpackungseinheit/packaging unit: 20

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG
(0800-858766 24)

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 86 x 63 x 24 mm
- Verpackung/package: 180 x 105 x 50 mm
- Karton/outer carton: 325 x 280 x 235 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 250 g
- Verpackung/package: 303 g
- Karton/outer carton: 7,1 kg

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132
Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100
Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

