


Installationsanleitung / installation guide ETA – FUNK

1. Spannungsversorgung / power supply:



Zum Öffnen des Sendergehäuse einen Schlitzschraubendreher nacheinander rechts und links in der Rille am Sendergehäuse ansetzen und um 90° drehen.

To open the transmitter housing, place a slotted screwdriver in the groove on the transmitter housing one after the other on the right and left and turn it by 90°.

Nun die Spannungsversorgung herstellen, siehe INSTALLATION in der mitgelieferten Sender IBA und anschließend das Sendergehäuse zurück in seine Aufnahme drücken.

Now connect the power supply, see INSTALLATION in the supplied transmitter IBA and then push the transmitter housing back into its socket.


2. Sender anlernen / Learn transmitter:

Lernen Sie den Funksender an Ihrem Funkgong an siehe IBA des Funkgong.

Teach the radio transmitter to your wireless chime see IBA of the wireless chime.

3. Montage / Installation:


a. Aufputzmontage / Surface mounting variant:



Aufputz Adapter mit einer Wasserwaage am Mauerwerk ausrichten, mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen.

Align the surface-mounted adapter with the masonry using a spirit level and fasten it with the fastening material supplied.


b. Unterputzmontage / Flush mounting variant:



Unterputzkasten im Mauerwerk mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am UP-Kasten befestigen.

Insert the flush-mounted box into a mortar bed in the masonry using a spirit level and fix the storey plate to the flush-mounted box with the screws supplied.

4. Namensschild einlegen / Insert name tag



Plexiglasabdeckung mit einem Schraubendreher öffnen, Namensschildeinleger in die dafür vorgesehene Aussparung legen und die Plexiglasabdeckung vorsichtig einsetzen.

Open the Plexiglas cover with a screwdriver, insert the name tag inlay into the recess provided and carefully insert the Plexiglas cover.