

Hauptmerkmale

- 1500R gekrümmter Bildschirm für ein perfektes Gleichgewicht von Immersion und Komfort
- 165 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige, ruckelfreie Bilder
- Schnelle 1ms (MPRT) Reaktionszeit für scharfe Bewegungen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit DisplayPort und zwei HDMI-Eingängen
- FHD 1080p Auflösung



SuperClear® VA
PANEL



250 cd/m²
HELLIGKEIT



1 ms MPRT
REAKTIONZEIT



1.920 x 1.080
AUFLÖSUNG



2 x 2 Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Mit seinem gebogenen Bildschirm und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bietet der ViewSonic VX2718-PC-MHDJ ein atemberaubendes Seherlebnis. Der Monitor wurde mit einem gebogenen und randlosen 1500R-Panel für ein beeindruckendes Erlebnis entwickelt. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sorgt für flüssige Animationen mit minimaler Eingabeverzögerung, während AMD FreeSync Premium™ Bildschirmrisse und Stottern für ein flüssiges Spielerlebnis praktisch eliminiert. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms bietet der Monitor eine noch nie dagewesene Bildschirmqualität und Geschwindigkeit. Der VX2718-PC-MHDJ ist außerdem mit den exklusiven ViewMode™-Voreinstellungen von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, die Bearbeitung oder das Spielen von Videospiele bieten. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

Abmessungen und Anschlüsse



01 VESA 75 x 75 mm
02 DisplayPort

03 2x HDMI
04 Audio Out

05 DC In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX2718-PC-MHDJ
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Curved	1500R
Anzeigefläche (H/V)	598 x 336 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 165Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	4000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	16,7Mio
Special Features	165Hz, Adaptive Sync

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
HDCP	1.4

AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Adaptive Sync, 3 Seiten Rahmenlos

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+20
Höhenverstellbar	130mm
VESA Wandmontage (mm)	75 x 75
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Extern, 12V DC / 4A
Verbrauch typisch	26 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	20 Watt
Verbrauch ECO (min.)	15 Watt
Verbrauch Standby	0.5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0.3 Watt
Energieverbrauch 2021 (KWh/1000h)	26 KW
Energieeffizienzklasse 2021	F

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RohS, CU / EAC, EuP

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	150cm
DisplayPort Kabel	1 x v1.2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	611 x 560 x 226 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	611 x 363 x 75 mm
Abmessungen Karton	687 x 543 x 156 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	4,3 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,3 Kg
Versandgewicht	6,3 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 - Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 1060g

Polyschaum x2 -- EPS, 320g

Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 8g

PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- PE-LD, 18g

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	0766907015256
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return