

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Auflösung	1920 x 1080 @ 165Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	DisplayPort, HDMI
Besonderheit	88% NTSC Wide Colour Gammut Adaptive-Sync-Premium 1 ms MPRT-Reaktionszeit



SuperClear® VA
PANEL



250 cd/m²
HELLIGKEIT



1 ms MPRT
REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080
AUFLÖSUNG



2 x 2 Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Mit einem eindrucksvollen Curved-Bildschirm und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz bietet der ViewSonic VX3218-PC-MHDJ ein atemberaubendes Seherlebnis. Der Monitor wurde mit einem 1500R Curved und randlosem Panel für ein immersives Erlebnis entwickelt. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sorgt für flüssige Animationen mit minimaler Eingabeverzögerung, während Adaptive Sync Tearing und Ruckeln des Bildschirms für ein flüssiges Spielerlebnis praktisch eliminiert. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms liefert der Monitor eine noch nie dagewesene Bildschirmqualität und Geschwindigkeit. Der VX3218-PC-MHDJ ist außerdem mit den exklusiven ViewMode™-Presets von ViewSonic ausgestattet, die eine optimierte Bildschirmleistung für verschiedene Home-Entertainment-Anwendungen wie das Ansehen von Filmen, die Bearbeitung oder das Spielen von Videospiele bieten. Darüber hinaus bieten ein DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge flexible Anschlussmöglichkeiten sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für die Unterhaltung.

Abmessungen und Anschlüsse



01 VESA 100x100mm
02 2x HDMI

03 DisplayPort
04 Audio Out

05 DC In

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX3218-PC-MHDJ
Bilddiagonale	80,01 cm / 31,5 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® VA
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Curved	1500R
Anzeigefläche (H/V)	698 x 392 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 165Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	4000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR> 10)
Farben	16,7Mio.
Special Features	1500R Curved, 165Hz, Adaptive Sync, 88% NTSC

EINGÄNGE

HDMI / Version	2 x v1.4
DisplayPort / Version	1 x v1.2
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2W x 2
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Adaptive Sync

ERGONOMIE

Neigen (°)	-3/+21
Höhenverstellbar	130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	33 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	27 Watt
Verbrauch ECO (min.)	21 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch 2021 (KWh/1000h)	32 KW
Energieeffizienzklasse 2021	F

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, RohS, CU / EAC, EuP

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	150cm
DisplayPort Kabel	1 x v1.2

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	709 x 635 x 226 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	709 x 419 x 93 mm
Abmessungen Karton	970 x 523 x 170 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,2 Kg
Versandgewicht	7,4 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	0766907015690
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return