

Logitech Brio 500



- Full HD 1080p Bildqualität

Zeigen Sie sich selbstbewusst in jedem Videogespräch und verschaffen Sie sich Gehör. Brio 500 ist ausgestattet mit automatischer Belichtungskorrektur für schwache Lichtverhältnisse, Auto-Framing, damit Sie immer im Mittelpunkt bleiben, und einen Präsentationsmodus(1) zum Präsentieren von Objekten auf dem Schreibtisch. Brio 500 sorgt für authentische Meetings und lebendigen Austausch mit anderen.

INHALT

- Brio 500 mit angeschlossenem USB-C-Kabel
- Montageclip mit abnehmbarem Halterungsadapter
- Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

- Full HD 1080p Bildqualität
- Automatische Belichtungskorrektur
- 90°-Sichtfeld
- Präsentationsmodus*
- Auto-Framing*
- Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
- Integrierte Abdeckblende

(1) Diese Funktion erfordert Logi Tune. Logi Tune ist nicht verfügbar für Chrome OS.

(2) Logi Tune ist nicht verfügbar für Chrome OS.

(3) Sie erhalten 33 % Rabatt auf ein neues kostenpflichtiges Jahresabonnement (ohne Steuern) für Streamlabs Prime. Gilt nicht für monatliche oder andere Nicht-Jahresabonnements. Gültig bis 23:59 Uhr PST am neben dem Gutscheincode angegebenen Datum. Geben Sie beim Checkout unter <https://>

Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Teilenummer	960-001422	N/A
Strichcode	5099206104914 (EAN-13)	50992061049119 (SCC-14)
Gewicht gr	197	1940
Länge cm	13	27
Breite cm	8.45	18
Höhe/Tiefe cm	5.6	13
Lautstärke	0.62 dm ³	0.01m ³
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	8	1
1 Palette EURO	1536	192
1 Container 20 Fuß	36176	4522
1 Container 40 Fuß	74800	9350
1 Container 40 Fuß HQ	88000	11000
ROSE EMEA28		
Part #: 960-001421		
EAN: 5099206104907		
Bar code: 50992061049010		
GRAPHITE EMEA28		
Part #: 960-001422		
EAN: 5099206104914		
Bar code: 50992061049119		
OFF-WHITE EMEA28		
Part #: 960-001428		
EAN: 5099206104921		
Bar code: 50992061049218		

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Erforderlich: Freier USB-C-Anschluss

Funktioniert mit Windows, macOS oder Chrome OS* sowie praktisch jede gängige Plattform für Videogespräche.

* Logi Tune ist nicht verfügbar für Chrome OS.

Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Funktioniert mit Chromebook.

(Mindestens 2GB RAM erforderlich für Video-Streams in 1080p und 1GB RAM normalerweise erforderlich für Streaming in 720p)

TECHNISCHE DATEN

- 1080p/30fps (1920x1080 Pixel)
- 720p/60fps (1280x720 Pixel)
- Kamera-Megapixel: 4 MP
- Fokustyp: Autofokus
- Objektivtyp: Glas

Typ des integrierten Mikrofons

- Stereo-Mikrofon
- Mikrofonreichweite: Bis zu 1.22 m (4 Fuß)
- Diagonales Sichtfeld (dFoV): 90°/78°/65°

Hardware-Zoom: 4-fach-Digitalzoom

Integrierte Abdeckblende

USB-Verbindung: Plug-and-Play über USB-C

Abnehmbare Universalhalterung für Notebooks, LCD-Displays und Röhrenmonitore

RightLight 4 mit HDR für ein klares Bild bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen von schwachem Licht bis hin zu direktem Sonnenlicht.

Zugriff auf Bild-Bedienelemente

ABMESSUNGEN

WEBCAM:

Höhe x Breite x Tiefe:
31,5 mm (1,2 Zoll) x 110 mm (4,3 Zoll) x 31,5 mm (1,2 Zoll)
Höhe x Breite x Tiefe (inkl. Montageclip):
51,5 mm (2 Zoll) x 110 mm (4,3 Zoll) x 45 mm (1,8 Zoll)
Gewicht: 121 g (4,2 Unzen) inkl. Montageclip und Kabel
Angeschlossene Kabellänge: 1,5 m (5 Fuß)

MONTAGECLIP:

Höhe x Breite x Tiefe:
25 mm (1 Zoll) x 45,8 mm (1,8 Zoll) x 65,1 mm (2,6 Zoll)
Gewicht: 40 g (1,4 Unzen), inkl. abnehmbarer Halterungsadapter