

## Akku-Knarre 3/8" mit extra langem Kopf im Koffer

Kompakte Akku-Knarre mit extra langem Knarrenkopf ermöglicht das Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Verhältnissen. Baulänge 380 mm, davon 150 mm Knarrenkopf.

Kraftvolles Drehmoment von 65 Nm und eine Drehzahl von 230 U/min.

Leicht umschaltbarer Knarrenkopf. Ladezustandsanzeige, Auslöseschalter mit Sperrfunktion und LED-Arbeitsfeldbeleuchtung.

Inklusive Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen Aufbewahrungskoffer.

- Akku: 12 V Li-Ion, 2.000 mAh
- Drehmoment: 65 Nm
- Drehzahl: 230 U/min
- Antrieb: 3/8"
- Ladezeit: 1 Std.
- Ladetechnik: 110-230 V AC; 50-60 Hz  
13,5 V; 2,2 A
- Gewicht: 1,3 kg



### Ersatzteil/Zubehör:

- 7APP12 Lithium-Akku 12 V; 2.000 mAh
- 7ASL12 Schnellladegerät 13,5 V / 2,2 A

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7AKNL38	Akku-Knarre 3/8" mit extra langem Kopf	1
7APP12	Lithium-Akku 12 V; 2.000 mAh	1
7ASL12	Schnellladegerät 13,5 V / 2,2 A	1