

Brother P-touch D400

Beschriftungsgerät für den Schreibtisch bis 18 mm Breite

Das P-touch D400 ist ein variables Beschriftungsgerät für den Einsatz in Büro und Verwaltung und passt dank seiner kompakten Bauweise auf jeden Schreibtisch. Im attraktiven weiß-grauen Design gehalten, verfügt das Gerät über ein großes dreizeiliges LC-Display mit 16 darstellbaren Zeichen. Dank der Druckvorschau können Text, Layout und Etikettenlänge vor dem Ausdruck überprüft werden. Bis zu 5 Zeilen Text können auf ein Etikett gedruckt werden. Unter Zuhilfenahme verschiedenster Gestaltungselemente wie Muster, Rahmen oder Schriftstile können individuelle Etiketten erstellt werden. Zur Eingabe des Textes stehen 825 Zeichen und 617 Symbole über die QWERTZ-Tastatur zur Verfügung. Häufig verwendete Symbole können zudem über die Symbol-Historie schnell wieder aufgerufen werden. Funktionen wie der Barcodedruck, Nummerierung oder Mehrfachausdruck machen das Gerät zu einem verlässlichen Partner für die verschiedensten Anwendungen. Mit dem Gerät können TZe-Schriftbänder von 3,5 - 18 mm Breite bedruckt werden. Die schnelle Druckgeschwindigkeit von 20 mm pro Sekunde bei einer maximalen Druckhöhe von 15,8 mm ermöglicht die effiziente Erstellung von dauerhaften Beschriftungen.

Das Gerät kann entweder über die im Lieferumfang befindlichen Batterien oder den optionalen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

- Für 3,5 bis 18 mm breite TZe-Schriftbänder
- Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- Max. Druckhöhe 15,8 mm
- Bis zu 5 Zeilen pro Etikett
- Editierbare Etikettenmuster
- 3 Zeilen à 15 Zeichen Display mit Druckvorschau
- Barcodedruck
- Phrasenspeicher 1.100 Zeichen



Verbrauchsmaterial:



Lieferumfang:

Beschriftungsgerät PT-D400, 18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), 6 x AA Batterien.

Abmessungen und Gewicht:

188 x 177 x 72 mm / 730 g

Verwendbare Logos zu dem Gerät:

