

## Allgemein

Artikelnummer	PTD400ZG1
Max. Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	15,8 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Manuell
Tastatur	QWERTZ mit separatem Ziffernblock
Anzahl Tasten	65
LC-Display	3 Zeilen à 16 Zeichen Grafik-Display (monochrom)
Farbe	weiß/grau

## Funktionen

Arbeitsspeicher pro Etikett	80 Zeichen
Phrasenspeicher	1.100 Zeichen (50 Speicherplätze)
Einstellbare Etikettenlänge	30-300 mm
Max. Anzahl Zeilen	5 Zeilen (mit 18 mm Schriftband)
Barcodes	9 (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128)
Druckvorschau	Ja (Text, Layout, Etikettenlänge)
Vertikaldruck/ Spiegeldruck	Ja
Kabelbeschriftung	Ja (Fähnchendruck)
Nummerierung	1-9 (Ziffern und Buchstaben)
Mehrfachausdruck	1-9
Symbol Historie	Ja (Speicher zuletzt verwendeter Symbole)
Textausrichtung	Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
Randeinstellungen	Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
Tabfunktion	Ja (1-100 mm lang)

## Etikettengestaltung

Etikettenmuster (editierbar)	10
Zeichen/Symbole	825/617
Schriftarten	14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
Schriftstile	10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten 1, Kursiv & Schatten 2)
Linien	Unterstreichen, Ausstreichen
Schriftgrößen	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt
Schriftbreiten	5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)
Rahmen	99

## Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12/18 mm
Sonstiges	
Sprachen	20
Wechsel Einheit	Ja
Stromversorgung	6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) Netzadapter AD-E001 (nicht enthalten)
Automatische Stromabschaltung	Ja
Gewicht	730 g
Abmessungen (B x T x H)	188 x 177 x 72 mm
Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-D400 18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) 6 x AA Batterien (LR6)