



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Daily Use 150B

Hochwertige LED-Taschenlampe für den täglichen Einsatz, inkl. 2× Mignon AA / LR6 Batterien

### Features

- Handliche LED-Metalltaschenlampe mit effizientem Reflektorsystem
- Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten, für einen Abendspaziergang, bei Stromausfall, für das Ausleuchten von dunklen Ecken und Räumen, beim Aufräumen, Renovieren, beim Umzug oder bei vielen anderen Gelegenheiten
- Stoßfestes Aluminiumgehäuse in ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche und großer Schalter zur besseren Handhabung im Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Helligkeit: bis zu 150 Lumen | Leuchtweite bis zu 101 m
- Leuchtdauer: bis zu 20 Std. | Schutzgrad: IPX4
- Inklusive 2× Mignon AA / LR6 Batterien und Handschlaufe
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Lichtstrom



Leuchtweite



Leuchtdauer



Leistungsstufen



inklusive Batterien



Artikelnummer: 1600-0428  
 Lieferumfang: Lampe, 2× Mignon AA / LR6 Batterien, Handschlaufe, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 72 (564 × 395 × 330 mm)



Spezifikationen

Leuchtweite	101 m				
Lichtstrom	150 Lumen				
Schutzart	IPX4				
Leuchtdauer	20 Std.				
Stromversorgung	2× Mignon AA / LR6				
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Hohe Leistung	101 m	150 Lumen	2.576 Lux	5,5 Std.
	Niedrige Leistung	30 m	14 Lumen	230 Lux	20 Std.
Leuchtmittel	<b>Modus</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leistung</b>	<b>Lebensdauer</b>	<b>Optisches System</b>
			<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Farbtemperatur</b>
	Hohe Leistung	LED	3 W	50000	Reflektor
Niedrige Leistung	LED	3 W	50000	Reflektor	6000 K
Gehäusematerial	Aluminium				
Farbe	silber / schwarz				
Verpackung	Karton				
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C				
Lagertemperatur	-10 - 50 °C				