



3 JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN Home Charger HC365PD

- USB-Ladegerät mit 3 USB-Ports und 65 W
- Kompakte Maße durch Einsatz von GAN-Technologie
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Integriertes Power Delivery (PD) und Quickcharge (QC) Schnellladeprotokoll
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 110 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Ausgang: 5 - 20V DC max. 65 W

INFORMATIONEN

Produktname	Home Charger HC365PD
Artikelnummer	1001-0128
EAN-Code	
Zolltarifnummer	
Lieferumfang	Home Charger HC365PD, Bedienungsanleitung

