



ANSMANN Arbeitsleuchte Ball Light 360°

- Extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 5000 Lumen
- Abstrahlwinkel von 360°, CRI >80
- LED-Farbtemperatur ca. 6500K
- Energieeffizienzklasse E
- Gummiertes Netzanschlußkabel 230V mit 5m Länge und IP44-Schuko-Stecker, einfaches Aufrollen am Gehäuse
- Integrierte AC-Steckdose (max. 3000W) & integrierter ausklappbarer Aufhängehaken
- Montage auch auf Stativ möglich
- Schutzart IP54, Schutzklasse IK08
- Farbige Faltschachtel

INFORMATIONEN

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Arbeitsleuchte Ball Light 360° |
| Artikelnummer | 1600-0480 |
| EAN-Code | 4013674188833 |
| Zolltarifnummer | 85131000000 |
| Materialgruppe | 88 |
| Lieferumfang | Leuchte, Bedienungsanleitung |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Produkt | 332,5 × 240 × 254 mm / 2345000 g |
| Verpackung + Produkt | 335 × 250 × 270 mm / 2848 g |
| Verpackungseinheit | 2 (560 × 355 × 280 mm) |

