# **SIKU** IPP LF Funktaster




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Funktaster mit Touch-Button
- Empfänger mit 6-fach Verteiler (miniAMP female-Buchse) und 1m Anschlusskabel (miniAMP male-Stecker)
- max. Distanz zwischen Fernbedienung und Empfänger: 10m
- zuletzt gewählte Einstellung bleibt auch bei einer Trennung der Stromzufuhr erhalten
- CR2032 3V Knopfzellenbatterie (im Lieferumfang enthalten)
- inkl. anschraubbarer Haltemagnet
- Abmessungen: 50 x 50 x 10 mm
- Gewicht: 0,078 kg
- Schutzart: IP20

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Nennspannung/Strom | 12-24 V DC |
| Bemessungsleistung | 120 W |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Schutzart | IP20 |

| VERFÜGBARE MODELLE | ARTIKELNUMMER | VERPACKUNGSEINHEIT |
|---|---|---|
| SIKU Infraplate pro LED Frame Funktaster | (Art. Nr. 107956) | 1 Stück |

IP20 CE

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.