

MHS-03-WTRDBK Stereo-Headset

MUSIC & MORE

- Klarer und kraftvoller Sound
- Angenehm zu Tragen
- Perfekt für Musik und VoIP-Anwendungen



Eigenschaften

- Stereo headset mit beweglichem Mikrofonarm
- Praktische Bedieneinheit für Mikrofon, Lautstärkeegelung und Stummschaltung
- Komfortables, universell einstellbares Kopfband
- 3.5 mm combo stereo + microphone jack for mobile phones

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	12
Karton Volumen, m ³	0.04284
Kartongewicht, kg	4.18
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	210x75x240 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	500x204x420 mm
Ursprungsland	CN
EAN Code	8716309113663
Zolltarif-Nr.:	8518300090

Lieferumfang

Headset w/ mic

Spezifikationen

Connector: 3.5 mm 4-pin combo-jack, stereo + microphone
Sensitivity (at 1KHz) : 105 +/-3 dB
Impedance : 32 Ohm +/-15%
Speakers: 40 mm diameter, 16u mylar
Frequency response: 20 20000 Hz
Input power: up to 100 mW max
Distortions: < 3 % at 1KHz 40mW
Microphone: condenser omni-directional; sensitivity:-58 ± 3 dB(0 dB=1V/uBar at 1KHz), -38dB (0 dB=1V/Pa at 1KHz), 30 16000 Hz

Net weight: 0.2 kg

Systemvoraussetzungen

3.5 mm 4-pin stereo and microphone input combo-socket

CE-Erklärung

