

Maus, kabellos

00173024 Optische 3-Tasten-Funkmaus "MW-300 V2", geräuschlos, USB-Empfänger, Grün



Highlighttext:

- kompakte optische Funkmaus mit Nano-Empfänger für besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung
- geräuschlose Haupttasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgeräusche
- verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden
- der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC
- 2,4-GHz-Funktechnologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung mit bis zu 8 m Reichweite
- Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme
- die lautlose Computermouse erzeugt keine Klickgeräusche
- polymerbeschichtete Gleitfüße sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten
- für Links- und Rechtshänder geeignet
- gummiertes Scrollrad inklusive

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, MacOS 10.10 oder höher

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grün/Schwarz
- Farbton: Grün
- Produktbereich: PC & Notebook
- Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
- Verbindung: 2.4 GHz RF
- DPI: 1200
- Kompatible Betriebssysteme: MAC OS 10.10 oder höher/Windows 11/10/8/7
- Spezielle Features: Energiesparmodus/Gummierte Oberfläche
- Art: Office
- Ausführung: Rechts- und Linkshänder/Standard-Maus
- Maus Tastenanzahl: 3 Tasten inklusive Scroll-Rad
- Sensorik: Optisch
- Tasten: Flüsterleise
- Breite x Tiefe x Höhe: 5,8 x 10,3 x 3,7 cm
- Gewicht: 70 g
- Anzahl Batterien: 2
- Batterietyp: AAA Micro

Lieferumfang:

- 1 optische Funkmaus "MW-300 V2"
- 1 USB-Empfänger
- 2 Batterien AAA Micro
- 1 Bedienungsanleitung

 4 047443 479730	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00173024	6	1	1