

Maus, kabellos

00182643 Bluetooth®-Maus "Canosa V2", Anthrazit



Highlighttext:

- kompakte Funkmaus mit Bluetooth-Technologie
- flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus
- gummierte Seitenflächen sorgen für verbesserte Griffigkeit und Komfort
- separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Maus
- die exakt symmetrische Bauform eignet sich für Links- und Rechtshänder
- verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Gehäuse transportiert werden
- hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung
- dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
- polymerbeschichtete Gleitfüße sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten
- umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi
- bis zu 8 Meter Funkreichweite

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS X 10.8 oder höher, Android 4.0 oder höher
- PC, Tablet oder Notebook mit Bluetooth (integriert oder extern)

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Grau
- Farbton: Anthrazit
- Produktbereich: PC & Notebook
- Verbindung: Bluetooth
- Bluetooth-Version: 5.0
- DPI: 1200/1600/800
- Kompatible Betriebssysteme: MAC OS 10.10 oder höher/Windows 11/10/8/7/iOS 13 oder höher
- Spezielle Features: Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Verschiedene dpi-Stufen
- Art: Office
- Ausführung: Rechts- und Linkshänder/Standard-Maus
- Maus Tastenanzahl: 3 Tasten inklusive Scroll-Rad
- Sensorik: Optisch
- Tasten: Flüsterleise
- Breite x Tiefe x Höhe: 6 x 10,4 x 3,9 cm
- Gewicht: 64 g
- Anzahl Batterien: 1
- Batterietyp: AA Mignon

Lieferumfang:

- 1 Bluetooth-Maus "Canosa V2"
- 1 Batterie AA Mignon
- 1 Bedienungsanleitung

Maus, kabellos

00182643 Bluetooth®-Maus "Canosa V2", Anthrazit

 4 047443 494115	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00182643	20	1	1