

Stehleuchte, mit Stoffschirm

Artikel-Nr. 58120150

Stehleuchte, mit Stoffschirm, nickel matt / Schirm braun, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Kopf 180° schwenkbar, Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: braun, Oberfläche: nickel matt, ca. 1.700 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Euroflachstecker.

Weitere lieferbare Schirmfarben und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: G9, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 48W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	58120150
Stand:	07.12.2021 09:33

Farbe	nickel
Schirmfarbe	braun
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Aufbauhöhe	1150 mm
Ausführung	G9

Leistung	1 x max. 48 W
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Für HV-Halogenlampe
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC