


Anbauleuchte, IP43

Artikel-Nr. 58280003

Anbauleuchte, IP43, opal, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Als Glasleuchte ausgeführte Decken- oder Wandanbauleuchte.

In zeitlosem, runden Design, lieferbar in verschiedenen Leuchtmittel- und Leistungsausführungen. LED-Ausführungen schaltbar.

Mundgeblasenes Opalglass mit Glasbefestigung über Bajonettverschluss.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP43, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 29W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.690lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr. 58280003
Stand: 07.12.2021 09:59

Ausführung	LED
Farbtemperatur	3000 K
Leistung	29 W
Maße	D 550 x H 150 mm
Lichtstrom	2.690 lm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP43
Schutzklasse	I
Schaltungsart	Parallelschaltung