


## Tischleuchte, mit Stoffschirm

**Artikel-Nr. 58167150**

Tischleuchte, mit Stoffschirm, nickel matt / Schirm rohweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Tischleuchte mit Stoffschirm, Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: rohweiß, Oberfläche: nickel matt, Durchmesser: 170 mm, Höhe: 420 mm, ca. 1.000 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischenhandschalter und Euroflachstecker.

Weitere lieferbare Schirmfarben und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Art der Dimmung: sonstige.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>58167150</b>
<b>Stand:</b>	07.12.2021 09:19

Ausführung	E27
Leistung	1 x max. 60 W
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Aufbauhöhe	420 mm
Ausführung	E27

Leistung	1 x max. 60 W
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC