

Tischleuchte, mit Stoffschirm

Artikel-Nr. 58106020



Tischleuchte, mit Stoffschirm, chrom / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Tischleuchte mit Stoffschirm, Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: schwarz, Oberfläche: chrom.

Durchmesser: 300 mm, Höhe: 530 mm

Ca. 1.000 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischenhandschalter und Euroflachstecker.

Weitere Schirmvarianten auf Anfrage lieferbar.

Weitere lieferbare Schirmfarben und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Tischmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Art der Dimmung: sonstige.

Artikel-Nr.	58106020
Stand:	07.12.2021 09:30

Ausführung	E27
Leistung	1 x max. 60 W
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	sonstige
Ausführung	E27
Leistung	1 x max. 60 W

Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC