



Produktbeschreibung

Zangenschlüssel, zum Verpressen vom Rutenbeck Universalmodulen, Spannweite bis 52 mm / 10", Chrom-Vanadium

- stufenlos parallel verstellbare, glatte Backen
- schonendes, axiales Greifen und Pressen
- Skala zur Voreinstellung der Schlüsselweite
- Druckknopf-Feineinstellung aller Schlüsselweiten

Merkmale

Allgemein	
Halogenfrei	Ja
GTIN (EAN)	4043921666470
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Zubehörartikel	13900308, 13900310