



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xLC-D, OS2, blau	
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse	
- werkseitige Portkennzeichnung	
- ausziehbare Schubladenlösung	
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar	
- mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)	
- mit 4 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails	
- eingelegter Crimpspleisshalter	
- vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. 22 x LC-D-Keramik-Kupplungen	
- 48 LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, MM PC, Grade C	
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer	
- 2 x rückseitige PG13,5/M20-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)	
- 1 x PG13,5/M20-Verschraubung im Lieferumfang	
- schwarz (ähnlich RAL 9005)	

Merkmale

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OS2
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
GTIN (EAN)	4043921666999
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	245
Höhe mm	44
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Zubehörartikel	228040002, 228040102, 228040302, 228060000, 228060100, 228060300, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312