



Produktbeschreibung

Cat.6A iso-Patchpanel mit 16 Universalmodulen UM-Cat.6A iso 10G, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiss (ähnlich RAL 9010)

- Schnellmontagedeckel durch Verrastung
 - vollgeschirmtes Metallgehäuse
 - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder
 - für Tisch-/Wandmontage
 - beschriftbar mit Zeichenträger 23510009
- Eigenschaften Modul:
- Cat.6A iso Universalmodul, geschirmt
 - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
 - 1 x RJ45-Stecköffnung
 - passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,8 x 19,3 mm)
 - Zinkdruckgussausführung
 - vernickelte Gehäuseoberfläche
 - 360° Zugentlastung und Schirmung
 - für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser
 - massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE)
 - flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE)
 - 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
 - biegeradienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°)
 - definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich
 - Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge
 - integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernenbar/austauschbar)
 - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
 - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
 - UPOE-konform
 - HDBaseT-konform
 - entsprechend nachfolgender Normenforderungen:
 - ISO/IEC 11801, Cat.6A, geschirmt
 - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
 - ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
 - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt
 - Lebensdauer > 750 Steckzyklen
 - RJ11/12 fehlstecksicher
 - GHMT gegenzertifiziert

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	lackiert, hochglänzend
Beschriftungsfeld	Ja
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921666630
Montagearten	
Aufputz	Ja
Hutschiene	Ja
Tischmodell (Desktop)	Ja
Wandmontage	Ja
Zertifizierungen	
GHMT	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Zubehörartikel	10010070, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 39200002, 39200003

