



Abbildung ähnlich

**Produktbeschreibung**

Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 6xSC-D, OM4, erika	
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse	
- werkseitige Portkennzeichnung	
- ausziehbare Schubladenlösung	
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar	
- mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull)	
- mit Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails	
- eingelegter Crimpspleisshalter	
- vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl. 6 x SC-D-Keramik-Kupplungen	
- 12 SC-Faserpigtails G50/125 µm, 2 m, MM PC, Grade C	
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer	
- montierte Blindstopfen bei weniger als 12 Ports	
- 2 x rückseitige PG13,5/M20-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)	
- 1 x PG13,5/M20-Verschraubung im Lieferumfang	
- schwarz (ähnlich RAL 9005)	

**Merkmale**

Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OM4
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
GTIN (EAN)	4043921667064
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	245
Höhe mm	44
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Referenzen	
Zubehörartikel	228040502, 228040602, 228040802, 228040902, 228060500, 228060600, 228060800, 228060900, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312